

NYT Bærbare Seven2Go™-instrument fra Mettler Toledo



Denne nye Seven2Go er robust i designet, optimeret til én hånds betjening og har en intuitiv menu struktur, og den giver målinger i en høj kvalitet af pH-værdier i laboratorier, "at-line" og i udendørs miljøer.

Se videoen, og lær mere om mulighederne for mobil pH-måling.

<https://www.youtube.com/watch?v=cXFOyKmRS2s>

Enkel menu – Intuitiv betjening

Seven2Go's nye, intuitive menu giver enhver en banebrydende oplevelse. Brugere behøver ikke længere at læse lange betjeningsvejledninger



T-pad – komfortabel, hurtig navigation

Seven2Go's nye T-Pad gør din faren gennem menuerne hurtigere. Den smarte måde, som knapperne er arrangeret på, giver dig mulighed for at navigere hurtigere, så du får mere tid til at foretage dine målinger.



ISM® Ready – reducerer fejlrisici.

Ved forbindelse til enhver InLab ISM®-sensor (intelligent sensoradministration) genkender instrumentet automatisk sensoren og lagrer sensor-ID'et, serienummeret og de seneste kalibreringsdata.

IP67 – Vejrbestandigt og robust design

Takket være IP67-beskyttelse og dråberesistens er de nye, bærbare Seven2Go-instrumenter i stand til at modstå forholdene i hårde og krævende miljøer.

Produkter og detaljer



S2-Standardset



S2-Feltsæt



S2-Foodsæt



S2-Let sæt

Måleområde (pH)	-2,00...20,00 pH	-2,00...20,00 pH	-2,00...20,00 pH	2,00...20,00 pH
Opløsning / Nøjagtighed (pH)	0,01 / +/- 0,01 pH	0,01 / +/- 0,01 pH	0,01 / +/- 0,01 pH	0,01 / +/- 0,01 pH
Kalibreringspunkter	5	5	5	5
Forudindstillede buffergrupper	4	4	4	4
Temperaturområde (°C)	-5,0...105	-5,0...105	-5,0...105	-5,0...105
Temperaturopløsning/Nøjagtighed (°C)	0,1 / +/- 0,5	0,1 / +/- 0,5	0,1 / +/- 0,5	0,1 / +/- 0,5
Sensor	InLab Expert-Pro ISM IP67	InLab Expert-Pro ISM IP67	InLab Solids-Pro IP67	InLab Versatile Pro
Tilbehør	elektrodeklemme håndledsrem QuickGuide pH-buffer-startpakke	elektrodeklemme håndledsrem QuickGuide pH-buffer-startpakke uGo-bæretaske	elektrodeklemme håndledsrem QuickGuide pH-buffer-startpakke uGo-bæretaske	elektrodeklemme håndledsrem QuickGuide pH-buffer-startpakke
Ideelt egnet til	et bredt udvalg af prøver, inklusive emulsioner og suspensioner	samme som S2-Standardsettet, men for målinger på farten	faste og semi-faste prøver, såsom ost og kød.	til akademiske og uddannelsesmæssige formål